









说明:

- 1.胶芯:LCP 黑色;UL94V-0.
- 2.端子:C2680 T=0.15mm,半金镍G/F(功能区)
- 3.外壳:C2680 T=0.25mm,镀锡
- 4.额定电流:1A 最大.
- 5.耐电压:100V(AC)/1分钟 至少.
- 6.接触阻抗:50mΩ 最大.
- 7.绝缘阻抗:100MΩ 最小.
- 8.插入力:3.57Kg 最大.
- 9.拔出力:1.0Kg 初始 最小;测试后0.81Kg 最小
- 10.温度范围:-30°C~+80°C
- 11.耐久测试:3000次





RECOMMENDED PCB LAYOUT
Tolerance: ± 0.05

MANUFACTURE DWG		 东莞市讯普电子科技有限公司 DongGuan XunPu Electronics Co.,Ltd	
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES		 TITLE:Micro usb 5s 5.9 有焊脚无柱	
DECIMALS:	ANGLES:	PAR	MU-103-ARY59
.X: ± 0.25	X.' : $\pm 2^\circ$	DWN	Lucas
.XX: ± 0.10	X.X' : $\pm 0.5^\circ$	CHKD	Ethan
.XXX: ± 0.05		APVD	Jacob
CUSTOMER COPY		SCALE:1:1	UNIT:MM
		SIZE:A4	SHEET:1F1
			REV:A



出盘方向



说明:

- 1, 将检查合格的产品, 放入承载带中, 一盘包装1000PCS;
- 2, 将15盘承载带放入纸箱中;
- 3, 将纸箱封装好, 贴上标签.

每箱数量	净重(Kg)	毛重(Kg)
15000PCS	XXX	XXX

MANUFACTURE DWG		 东莞市讯普电子科技有限公司 DongGuan XunPu Electronics Co., Ltd	
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES			TITLE:Micro usb 5s 5.9 有焊脚无柱
DECIMALS:	ANGLES:		PAR MU-103-ARY59
.X:±0.25	X.*:±2°		DWN Lucas
.XX:±0.10	X.X*:±0.5°		CHKD Ethan
.XXX:±0.05			APVD Jacob
CUSTOMER COPY		SCALE1:1	UNIT:MM
		SIZE:A4	SHEET:1F1
			REV:A