















说明:

- 1.胶芯:LCP黑色;UL94V-0.
- 2.端子:C2680 T=0.15mm,半金镍G/F (功能区)
- 3.外壳:C2680 T=0.25mm,镀锡
- 4.额定电流:1A 最大.
- 5.耐电压:100V(AC)/1分钟 至少.
- 6.接触阻抗:50mΩ 最大.
- 7.绝缘阻抗:100MΩ 最小.
- 8.插入力:3.57Kgf 最大.
- 9.拔出力:1.0Kgf初始 最小;测试后0.81Kgf 最小
- 10.温度范围:-30°C~+80°C



RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOLERANCE:±0.05mm

MANUFACTURE DWG		 东莞市讯普电子科技有限公司 DongGuan XunPu Electronics Co.,Ltd		
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES			TITLE:Micro usb 5s6.4 有焊脚 无柱	
			PAR	MU-103-ARY64
DWN	Lucas			
CHKD	Ethan			
APVD	Jacob			
SCALE:1:1	UNIT:MM			
.X:±0.25	X.*:±2°	CUSTOMER COPY		
.XX:±0.15	X.X*:±0.5°	SIZE:A4	SHEET:1F1	REV:A
.XXX:±0.05				



说明:

- 1, 将检查合格的产品, 放入承载带中, 一盘包装1000PCS
- 2, 将11盘承载带放入纸箱中;
- 3, 将纸箱封装好, 贴上标签。

每箱数量	净重(Kg)	毛重 (Kg)
11000PCS	XXX	XXX

MANUFACTURE DWG		 东莞市讯普电子科技有限公司 DongGuan XunPu Electronics Co., Ltd	
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES			TITLE: Micro usb 5s6.4 有焊脚无柱
DECIMALS:	ANGLES:		PAR MU-103-ARY64
.X: ±0.25	X.*: ±2°		DWN Lucas
.XX: ±0.15	X.X*: ±0.5°		CHKD Ethan
.XXX: ±0.05			APVD Jacob
CUSTOMER COPY		SCALE: 1:1	UNIT: MM
		SIZE: A4	SHEET: 1F1
			REV: A