








说明:

- 1.胶芯:LCP黑色;UL94V-0.
- 2.端子:C2680 T=0.15mm,半金镍G/F(功能区)
- 3.外壳:C2680 T=0.25mm,镀锡
- 4.额定电流:1A 最大.
- 5.耐电压:100V(AC)/1分钟 至少.
- 6.接触阻抗:50mΩ 最大.
- 7.绝缘阻抗:100MΩ 最小.
- 8.插入力:3.57Kgf 最大.
- 9.拔出力:1.0Kgf初始 最小;测试后0.81Kgf 最小
- 10.温度范围:-30°C~+80°C
- 11.耐久测试:3000次



RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOLERANCE:±0.05mm

MANUFACTURE DWG

东莞市讯普电子科技有限公司
DongGuan XunPu Electronics Co.,LtdUNLESS OTHERWISE
SPECIFIED TOLERANCESTITLE:Micro usb 5s 5.9 有焊
脚无挂平口

DECIMALS:

ANGLES:

.X:±0.25

X.:±2°

.XX:±0.15

X.X:±0.5°

.XXX:±0.05

CUSTOMER COPY

PAR MU-103-ARW59


DWN Lucas

CHKD Ethan

APVD Jacob

SCALE1:1 UNIT:MM

SIZE:A4 SHEET:1F1 REV:A



每箱数量	净重(Kg)	毛重(Kg)
15000PCS	XXX	XXX

MANUFACTURE DWG		 东莞市讯普电子科技有限公司 DongGuan XunPu Electronics Co.,Ltd		
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES			TITLE:Micro usb 5s 5.9 有焊脚无挂平口	
			PAR	MU-103-ARW59
DECIMALS:	ANGLES:		DWN	Lucas
.X:±0.25	X.:±2°		CHKD	Ethan
.XX:±0.15	X.X':±0.5°		APVD	Jacob
.XXX:±0.05			SCALE1:1	UNIT:MM
CUSTOMER COPY		SIZE:A4	SHEET:1F1	REV:A