







说明:

1. 胶芯: LCP 黑色; UL94V-0.
2. 端子: C2680 T=0.15mm, 半金镍G/F (功能区)
3. 外壳: C2680 T=0.25mm, 镀锡
4. 额定电流: 1A 最大.
5. 耐电压: 100V(AC)/1分钟 至少.
6. 接触阻抗: 50mΩ 最大.
7. 绝缘阻抗: 100MΩ 最小.
8. 插入力: 3.57Kg 最大.
9. 拔出力: 1.0Kg 初始 最小; 测试后 0.81Kg 最小
10. 温度范围: -30℃~+80℃


MANUFACTURE DWG		东莞市讯普电子科技有限公司 DongGuan XunPu Electronics Co.,Ltd			
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES			TITLE:Micro usb 5s 6.4 有焊脚无柱平口		
			PAR	MU-103-ARW64	
DECIMALS:	ANGLES:		DWN	Lucas	
.X:±0.25	X.:±2°		CHKD	Ethan	
.XX:±0.15	X.X':±0.5°		APVD	Jacob	
.XXX:±0.05		CUSTOMER COPY	SIZE:A4	SHEET:1F1	REV:A



说明:

- 1, 将检查合格的产品, 放入承载带中, 一盘包装 1000PCS
- 2, 将 11 盘承载带放入纸箱中;
- 3, 将纸箱封装好, 贴上标签。

每箱数量	净重(Kg)	毛重 (Kg)
11000PCS	XXX	XXX



MANUFACTURE DWG		 东莞市讯普电子科技有限公司 DongGuan XunPu Electronics Co., Ltd	
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES		 TITLE: Micro usb 5s 6.4 有焊脚无柱平口	
DECIMALS:	ANGLES:	PAR	MU-103-ARW64
.X: ±0.25	X.'': ±2°	DWN	Lucas
.XX: ±0.15	X.X': ±0.5°	CHKD	Ethan
.XXX: ±0.05		APVD	Jacob
CUSTOMER COPY		SCALE: 1:1	UNIT: MM
		SIZE: A4	SHEET: 1F1
			REV: A