


Dept	Qty	晨翔2.0mm TJC8 TYPE 黑色2*24pin胶芯
DC	1	
ED	1	
IE	1	晨翔料号: I-DS1071-01-SCB02x24
ISO	1	
PD	1	
R&D	1	
SD	1	
QA	1	
QC	1	
QE	1	

REV.	DESCRIPTION	DRAWN	CHECKED	APPROVED
A	NEW RELEASE	WPY 11/14/24'		

此图包含的信息来自宁波晨翔电子有限公司并且是保密的。禁止向收件人以外的任何一方披露信息。本文包含的知识产权及其权利(包括但不限于商标, 专利, 版权, 商业机密和技术知识) 仅由晨翔或其附属公司拥有。未经晨翔事先书面同意, 严禁晨翔授权使用或修改。此处提供的知识产权的所有知识, 权仅以供参考, 并不构成以任何格式或方式使用其授权。晨翔可以自行决定强制执行其知识产权, 不履行或延迟行使这些权利并不构成对这些权利的放弃。



- 备注:
- 电性说明:
 - 耐压: 500伏交流电一分钟
 - 绝缘阻抗: 500兆欧最小
 - 额定电流: 2安
 - 环境特性:
 - 工作温度: -25~+85° C
 - 材料:
 - 胶芯: PA66, 黑色
 - 产品符合欧盟RoHS环保要求

GENERAL TOLERANCE		ANGLE TOLERANCE		PROJECTION		TITLE	
X.	±0.60	X.	±5°	UNITS	mm	2.0mm TJC8 TYPE 黑色2*24pin胶芯	
.X	±0.38	.X	±3°	SHEET SIZE	A4	SERIES	DS1071-01 SERIES
.XX	±0.25	.XX	±2°	 晨翔电子有限公司 CONNFLY CONNFLY ELECTRONIC CO. LTD			
DRAWING TYPE		CUSTOMER					
SCALE	1:1	SHEET	1 OF 1				
DRAWING NO.	C-DS1071-01-XXXXX-A						