









PCB线路板图



A	H (高度)
φ3.50	4.3~5
φ3.45	5.5
φ3.35	6
φ3.20	6.5
φ3.10	7
φ3.00	7.5
φ3.00	8~29



电路图

序号	产品名称	材料规格	表面处理	颜色	数量	性能		未注尺寸公差 (mm)		设计		图面		产品名称: 轻触开关 TS-6665HK	
						额定规格	DC12V/50mA			审核	吴宏伟	比例	A4	产品规格: 6*6插脚 6*6*6.5MM 250G	
1	按钮	PPA			1	接触电阻	≤100mΩ	.X	±0.20	审核	郑程磊	单位	MM	东莞市康深电子科技有限公司	
2	盖板	铁			1	绝缘电阻	≥100MΩ	.XX	±0.10	标准化	胡文阳	重量	1/1		
3	弹片	高精铜		复银	1	AC250V/min		.XXX	±0.01	批	张旭敏	页码	A/0		
3	弹片	不锈钢			1	动作力	100/180/250g			准		版次			
4	底座	PPA			1										
5	接线片	铜	镀银		1										