





A	H (高度)
φ3.50	4.3~5
φ3.45	5.5
φ3.35	6
φ3.20	6.5
φ3.10	7
φ3.00	7.5
φ3.00	8~29



电路图



PCB线路版图

序号	产品名称	材料规格	表面处理	颜色	数量	性能	未注尺寸公差 (mm)	设计	吴宏伟	图面	比例	重量	页码	版本	产品名称: 轻触开关 TS-6675VHK	产品规格: 6*6带支架 6*6*7.5MM 250G
1	按钮	PPA				额定规格	DC12V/50mA	.X	±0.20	A4			1/1	A/0		
2	盖板	铜	镀铜锡			接触电阻	≤100mΩ	.XX	±0.10	MM						
3	弹片	高精铜	复银			绝缘电阻	≥100MΩ	.XXX	±0.01							
4	弹片	不锈钢				耐电压	AC250V/min									
5	底座	PPA				动作力	100/180/250g									
	接线片	铜	镀银													