






A	H (高度)
φ3.50	4.3~5
φ3.45	5.5
φ3.35	6
φ3.20	6.5
φ3.10	7
φ3.00	7.5
φ3.00	8~29



序号	产品名称	材料规格	表面处理	颜色	数量	性能		未注尺寸公差 (mm)		设计	吴宏伟	图面		产品名称: 轻触开关 TS-6643VHK	
1	按钮	PPA				额定规格	DC12V/50mA	.X	±0.20	审核		A4		产品规格: 6*6带支架 6*6*4.3MM 250G	
2	盖板	铜	镀铜锡			接触电阻	≤100mΩ	.X	±0.10	标准	胡文阳	单位	MM		
3	弹片	高精铜	复银			绝缘电阻	≥100MΩ	.XX	±0.01	批准	张旭敏	比例			
3	弹片	不锈钢				耐电压	AC250V/min					重量	1/1		
4	底座	PPA				动作力	100/180/250g	.XXX	±0.01			页码	A/0	东莞市康深电子科技有限公司	
5	接线片	铜	镀银									版次			

产品名称: 轻触开关 TS-6643VHK

产品规格: 6*6带支架 6*6*4.3MM 250G

东莞市康深电子科技有限公司