






技术要求:

1、天线端子主要技术指标:

- 1) 额定负荷 24V/0.5A
- 2) 接触电阻: $\leq 30m\Omega$
- 3) 绝缘电阻: $\geq 500M\Omega$
- 4) 插入力: $\leq 3.0KG/F$
- 拔出力: $\geq 0.3KG/F$
- 5) 耐压: DC500V/60s
- 6) 寿命: 500次
- 7) 耐焊接热:

人工焊: $3 \pm 0.5s$ $350^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$

自动焊: $3 \pm 0.5s$ $260^{\circ}C \pm 5^{\circ}C$

- 8) 工作温度: $-25^{\circ}\text{C}\sim+70^{\circ}\text{C}$
- 2、天线端子不能松动。
- 3、该产品要求表面平整、清洁,不得扭曲。
- 4、该产品表面不得有划伤等缺陷。
- 5、该产品边缘不得有毛边。
- 6、未标注尺寸公差 $\pm 0.2\text{MM}$