



ROHS



技术要求:

1、天线端子主要技术指标:

1) 额定负荷 24V/0.5A

2) 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$

3) 绝缘电阻: $\geq 500\text{M}\Omega$

4) 插入力: $\leq 3.0\text{KG/F}$

拔出力： $\geq 0.1\text{KG/F}$

5) 耐压: 500V/60s

6) 寿命: 500次

7) 耐焊接热:

人工焊: $3 \pm 0.5s$ $350^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$

自动焊: $3 \pm 0.5s$ $260^{\circ}C \pm 5^{\circ}C$

8) 工作温度: $-25^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$


2、天线端子不能松动。

3、该产品要求表面平整、清洁,不得扭曲。

4、该产品表面不得有划伤等缺陷。

5、该产品边缘不得有毛边。

6、未标注尺寸公差 $\pm 0.15\text{mm}$



PCB参考图

4	输出脚	1	H62铜	镀锡	T=0.3
3	架子	1	铁皮	镀锡	T=0.4
2	绝缘体	1	PPA	-	棕色
1	头部	1	铸合金(压铸)	镀锡	台阶1.5
序号	名称	数量	材质	电镀	备注

浙江富港电子有限公司

[illegible]