




RoHS



- 技术要求:
- 1、天线端子主要技术指标:
 - 1) 额定负荷: 24V/0.5A
 - 2) 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$
 - 3) 绝缘电阻: $\geq 500\text{M}\Omega$
 - 4) 插入力: $\leq 3.0\text{KG/F}$
 - 拔出: $\geq 0.1\text{KG/F}$
 - 5) 耐压: 500V/60s
 - 6) 寿命: 500次
 - 7) 耐焊接热:
 - 人工焊: $3\text{s} \pm 0.5\text{s}$ $350^\circ\text{C} \pm 5^\circ\text{C}$
 - 自动焊: $3\text{s} \pm 0.5\text{s}$ $260^\circ\text{C} \pm 5^\circ\text{C}$
 - 8) 工作温度: $-25^\circ\text{C} \sim +70^\circ\text{C}$
 - 2、天线端子不能松动。
 - 3、该产品要求表面平整、清洁,不得扭曲。
 - 4、该产品表面不得有划伤等缺陷。
 - 5、该产品边缘不得有毛边。
 - 6、未标注尺寸公差 $\pm 0.15\text{mm}$
 - 7、R是右(right),L是左(left)

5	螺旋头输出脚	1	黄铜	镀锡	T=0.3
4	盖子	1	马口铁	-	T=0.25
3	围框	1	铁皮	-	T=0.35
2	绝缘体	1	PPA	-	棕色
1	螺旋头	1	锌合金 (压铸)	镀镍	2.0台阶
序号	名称	数量	材质	电镀	备注

浙江富港电子有限公司

[illegible]