


RoHS

技术要求:

- 1) 额定负载: 24V/0.5A
 - 2) 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$
 - 3) 绝缘电阻: $\geq 500\text{M}\Omega$
 - 4) 插入力: $\leq 5.0\text{KG}/\text{F}$
 - 5) 拔出力: $\geq 0.1\text{KG}/\text{F}$
 - 6) 耐压: 500V/60s
 - 7) 寿命: 500次
 - 8) 耐焊接热:

人工焊:	$3\text{s} \pm 0.5\text{s}$	$350^\circ\text{C} \pm 5^\circ\text{C}$
自动焊:	$3\text{s} \pm 0.5\text{s}$	$260^\circ\text{C} \pm 5^\circ\text{C}$

 - 9) 工作温度: $-20^\circ\text{C} \sim +75^\circ\text{C}$
 - 10) IEC母头铆接处加锡且不能松动。
 - 11) 该产品要求表面平整、清洁, 不得扭弯。
 - 12) 该产品边缘不得有毛边。
 - 13) 未标注尺寸公差±0.15mm



P.C.B. 參考圖

4	围框	1	马口铁	—	带点
3	绝缘体	1	PPA	—	棕色
2	信号针	1	H62铜	镀锡	连带针
1	母头	1	铁套	哑光锡	加锡

浙江富港电子有限公司
视图
F天线头

F天线头									
视图 ⊕ - └ ┌									
标记	处数	更改文件号	签字	日期	图样标记	重量	比例		
设计	王振钊	日期	23.06.02	标准化					
校对	李攀进	日期	23.06.02	审定	日期				
工艺		日期							
审核	刘刚	日期	23.06.02					共 页	第 页