


技术要求:

1、天线端子主要技术指标:

- 1) 额定负荷: 24V/0.5A
- 2) 接触电阻: $\leq 30m\Omega$
- 3) 绝缘电阻: $\geq 500M\Omega$
- 4) 插入力: $\leq 5.0KG/F$
- 5) 拔出力: $\geq 0.3KG/F$
- 6) 耐压: 500V/60s
- 7) 寿命: 500次
- 8) 耐焊接热: 人工焊: $3s \pm 0.5s$ $350^{\circ}C \pm 5^{\circ}C$
自动焊: $3s \pm 0.5s$ $260^{\circ}C \pm 5^{\circ}C$

2、天线端子不能松动。
3、该产品要求表面平整、清洁，不得扭曲。
4、该产品表面不得有划伤等缺陷。
5、该产品边缘不得有毛边。
6、未标注尺寸公差土 0.15mm

PCB 参考图



浙江富港电子有限公司

发放部门						
行政部						
业务部						
采购部						
工程部						
品保部						
生产部						

标记 处数 更改文件号 签字 日期

视图

⊕

—

F-天线头