





RoHS



技术要求:

1、天线端子主要技术指标:

- 1) 额定负荷: 24V/0.5A
 - 2) 接触电阻: $\leq 30m\Omega$
 - 3) 绝缘电阻: $\geq 500M\Omega$
 - 4) 插入力: $\leq 5.0KG/F$
 - 5) 拔出力: $\geq 0.1KG/F$
 - 6) 耐压: 500V/60s
 - 7) 寿命: 500次
 - 7) 耐焊接热:
 - 人工焊: $3s \pm 0.5s$ $350^{\circ}C \pm 5^{\circ}C$
 - 自动焊: $3s \pm 0.5s$ $260^{\circ}C \pm 5^{\circ}C$
 - 8) 工作温度: $-20^{\circ}C \sim +75^{\circ}C$
- 2、天线端子铆接处加锡且不能松动。
- 3、该产品要求表面平整、清洁,不得扭曲。
- 4、该产品表面不得有划伤等缺陷。
- 5、该产品边缘不得有毛边。
- 6、未标注尺寸公差 $\pm 0.15mm$



发放部门																			
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--