

Kinghelm® 深圳市金航标电子有限公司
Shenzhen Kinghelm Electronics Co., Ltd.

VH/3.96mm

产品规格书
PRODUCT SPECIFICATION

制 图
DRAWIN

王志磊

日 期
DATE

2023. 07. 21

审 核
CHECKED

林 玲

图 号
DWG NO.

230721A18-03



批 准
APPROVAL

张华林


版 本
REV.

A0


VH-PT




剖面 A-A



剖面 B-B



C 向



技术参数 SPECIFICATIONS

适用线规 (Applicable wires): AWG22#~18#
适用基板厚度 (Applicable PC board thickness): 1.6mm
温度范围 (Temperature range): -25℃~85℃
额定电压 (Voltage rating): 250V.AC/DC
额定电流 (Current rating): 7.5A
接触电阻 (Contact resistance): ≤ 0.015Ω
绝缘电阻 (Insulation resistance): ≥ 1000MΩ
耐压 (Withstand voltage): 1500V.AC/1min

材 料 MATERIAL

端子 (Terminal): 磷青铜 (Phos.bronze Tin/plated)

端子Terminal(VH)

型号 Type	适用线规 Applicable wires		电线外径 O.D of wire ins
	mm ²	AWG#	mm
VH-PT	0.33~0.83	22-18	1.7-3.0

未 注 公 差

X.° ±3° X.X° ±0.5°			
>0-3	>3-18	>18-50	>50-120
±0.12	±0.15	±0.3	±0.5