







SPECIFICATIONS

1. Current Rating: 9A AC, DC
2. Voltage Rating: 300V AC, DC
3. Temperature Range: -40℃ ~ +105℃
4. Contact Resistance: 20mΩ Max
5. Insulation Resistance: 1000mΩ Min
6. Withstanding Voltage: 1500V AC/minute
7. Material: Wafer LCP UL94-V0
PIN Brass Tin-plated

Circuit	Part NO.	Dimensions mm	
		A	B
1	HC-5557-2x1ALT-05	---	5.40
2	HC-5557-2x2ALT-05	4.20	9.60
3	HC-5557-2x3ALT-05	8.40	13.80
4	HC-5557-2x4ALT-05	12.60	18.00
5	HC-5557-2x5ALT-05	16.80	22.20
6	HC-5557-2x6ALT-05	21.00	26.40
7	HC-5557-2x7ALT-05	25.20	30.60
8	HC-5557-2x8ALT-05	29.40	34.80
9	HC-5557-2x9ALT-05	33.60	39.00
10	HC-5557-2x10ALT-05	37.80	43.20
11	HC-5557-2x11ALT-05	42.00	47.40
12	HC-5557-2x12ALT-05	46.20	51.60

Ordering Information

HC-5557 - N * - * - 05

Pin Type Colour
默认透明
N-红色
L-蓝色
B-黑色
Y-黄色
P-紫色
G-绿色
V-绿色
BR-棕色

			GENERAL TOLERANCE	制 图 DRAWING	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM TOL	审 核 CHECK				
			X. X ±0.30	批 准 APPROVAL	产品名称 TITLE	5557 (4.20) 双排 立贴	版本 REV.	A
1	初版发行		X. XX ±0.20	比 例 SCALE	产品料号 PART NO.	HC-5557-2xNALT-05	单 位 UNITS	mm
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	X. XXX ±0.10	投 影 Projection	材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1
			Angle ±3.0°					