




技术要求

- 1. 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} \sim 125^{\circ}\text{C}$
- 2. 标准阻抗: 50Ω
- 3. 频率范围: $0 \sim 6\text{GHz}$
- 4. 介质耐压: 750V
- 5. 绝缘电阻: $1000\text{M}\Omega$
- 6. 接触电阻: 内导体 $5\text{m}\Omega$, 外导体 $2.5\text{m}\Omega$
- 7. 电压驻波比: $\leq 1.2 (0 \sim 6\text{GHz})$
- 8. 耐用性: 500次
- 9. 所有尺寸单位为mm

7				1	
6				1	
5				1	
4				1	
3	聚四氟乙烯SFX-1-1	绝缘子		1	7.890.0321
2	黄铜59-1	插针	金	1	7.744.0151
1	黄铜59-1	外壳	金	1	8.034.0556
序号	材料	名称	镀层	数量	备注
设计		深圳市金航标电子有限公司 SHENZHEN KINGHELM ELECTRON CO.,LTD.			
制图					
审核				KH-SSMB-JE	
批准					