





技术要求

- 1. 温度范围: -40°C~125°C
- 2. 标准阻抗: 50Ω
- 3. 频率范围: 0~6GHz
- 4. 介质耐压: 750V
- 5. 绝缘电阻: 1000MΩ
- 6. 接触电阻: 内导体5mΩ, 外导体2.5mΩ
- 7. 电压驻波比: ≤1.2(0~6GHz)
- 8. 耐用性: 500次
- 9. 所有尺寸单位为mm



7				1	
6				1	
5				1	
4				1	
3	聚四氟乙烯SFX-1-1	绝缘子		1	7.890.0321
2	磷铜	插孔	金0.05	1	7.744.0151
1	黄铜59-1	外壳	金0.05	1	8.034.0556
序号	材料	名称	镀层	数量	备注
设计		深圳市金航标电子有限公司 SHENZHEN KINGHELM ELECTRON CO.,LTD.			
制图					
审核				KH-SSMA-KE	
批准					