







Rev.	ECN	Number	Description	Date	Drawn	Checkd	Approved



吸盘位置



焊盘尺寸

尺寸公差 ±0.05

技术要求:

- 1.材质:不锈钢SUS301, $T=0.15\pm0.005$;
- 2.端子锡脚焊接面和接触面不可有毛边,其他部位毛边最大0.03mm;
- 3.扭曲: $45^\circ/1000\text{mm}$,拱形 $5\text{mm}/1000\text{mm}$;
- 4.标示有“▼”符号的为重点控制和检验尺寸;
- 5.未标注之R MAX R0.13;
- 6.电镀须满足48小时盐雾测试;
- 7.寿命测试>2万次,产品弹力要求在60gf~80gf之间
- 8.镍底50~80u"min,产品外表面镀全金1U"MIN

深圳市金航标电子有限公司

www.kinghelm.com.cn

型号: KH-302015-TP

0755-28190160

GENERAL TOLERANCE

XX. ± 0.50 X. ± 0.35 .X ± 0.25 .XX ± 0.15 X.° $\pm 2.0^\circ$.X° $\pm 1.0^\circ$.XX° $\pm 0.5^\circ$

SCALE:

1:1

UNIT:

mm

SIZE:

A4



DRAWN

CHECK

APPROVE

DATE

DATE

DATE

DWG. NO.

681-0039B-2

PARTS NO.(INTENDED USE)

0039B2

TITLE

客户图

S4 Spring, SMT, B type
L3.0*W2.0*H1.50mm

REV.

A

SHEET

1/1