

标 记  
MARKECN编号/变更内容  
ECN NO/DEFINITION修 改  
REVISE日 期  
DATE核 准  
APPROVE

| 芯数 | A    | B    | C    |
|----|------|------|------|
| 2  | 2.0  | 8.0  | 4.8  |
| 3  | 4.0  | 10.0 | 6.8  |
| 4  | 6.0  | 12.0 | 8.8  |
| 5  | 8.0  | 14.0 | 10.8 |
| 6  | 10.0 | 16.0 | 12.8 |
| 7  | 12.0 | 18.0 | 14.8 |
| 8  | 14.0 | 20.0 | 16.8 |
| 9  | 16.0 | 22.0 | 18.8 |
| 10 | 18.0 | 24.0 | 20.8 |
| 11 | 20.0 | 26.0 | 22.8 |
| 12 | 22.0 | 28.0 | 24.8 |
| 13 | 24.0 | 30.0 | 26.8 |
| 14 | 26.0 | 32.0 | 28.8 |
| 15 | 28.0 | 34.0 | 30.8 |
| 16 | 30.0 | 36.0 | 32.8 |

A

B

C

D

E

F

G

## 技术要求:

额定电流: 2.0A AC,DC

额定电压: 250V AC,DC

温度范围: -25°C~85°C

接触电阻:  $\leq 0.01\Omega$ 绝缘电阻:  $\geq 1000M\Omega$ 

耐 压: 800V/min

材 料:

塑胶 LCP,米色

插针 黄铜,镀锡

焊片 黄铜,镀锡

| 2   | 插针  | 铜   | 镀锡    |     |
|-----|-----|-----|-------|-----|
| 1   | 基座  | LCP | 米色    |     |
| 序 号 | 品 名 | 材 质 | 电镀/颜色 | 备 注 |




深圳市虹成电子有限公司

| 品 名<br>TITLE   | 针座         |
|----------------|------------|
| 料 号<br>PART NO | HCZZ0383-4 |

GENERAL TOLERANCES  
(UNLESS SPECIFIED)比 列  
SCALE






1:1



|          |        |
|----------|--------|
| X.±0.30  | X.±5°  |
| .X±0.25  | .X±3°  |
| .XX±0.20 | .XX±1° |

| 单 位<br>UNIT    | MM     |
|----------------|--------|
| 张 数<br>PART NO | 1 OF 1 |
| 版 本<br>REV     | A      |

| 制 图<br>DRAW    | AhYe |
|----------------|------|
| 审 核<br>CHECKED | 夏操云  |
| 批 准<br>APPROVE | 赵亮亮  |

PCB LAYOUT  
TOL.: ±0.05