




棕  
蓝  
白  
黄  
黑  
红

200mm

2mm

剥皮镀锡

线型：1571 28#

| PIN数 | 型号        | 尺寸Size (mm) |       |
|------|-----------|-------------|-------|
|      |           | A           | B     |
| 2    | SH1.0-2Y  | 1.0         | 4.95  |
| 3    | SH1.0-3Y  | 2.0         | 5.95  |
| 4    | SH1.0-4Y  | 3.0         | 6.95  |
| 5    | SH1.0-5Y  | 4.0         | 7.95  |
| 6    | SH1.0-6Y  | 5.0         | 8.95  |
| 7    | SH1.0-7Y  | 6.0         | 9.95  |
| 8    | SH1.0-8Y  | 7.0         | 10.95 |
| 9    | SH1.0-9Y  | 8.0         | 11.95 |
| 10   | SH1.0-10Y | 9.0         | 12.95 |
| 11   | SH1.0-11Y | 10.0        | 13.95 |
| 12   | SH1.0-12Y | 11.0        | 14.95 |
| 13   | SH1.0-13Y | 12.0        | 15.95 |
| 14   | SH1.0-14Y | 13.0        | 16.95 |
| 15   | SH1.0-15Y | 14.0        | 17.95 |
| 16   | SH1.0-16Y | 15.0        | 18.95 |
| 17   | SH1.0-17Y | 16.0        | 19.95 |
| 18   | SH1.0-18Y | 17.0        | 20.95 |
| 19   | SH1.0-19Y | 18.0        | 21.95 |
| 20   | SH1.0-20Y | 19.0        | 22.95 |

技术要求:

- 标识清晰可见，表面不得有划痕，裂纹，起泡，污损，毛刺等明显影响使用功能和接触性能的缺陷
- 材料：塑料PA66
- 额定电流：1.5A
- 额定电压：30V AC,DC
- 温度范围：-25℃ to +85℃
- 接触电阻：≤0.02Ω
- 绝缘电阻：≥100MΩ
- 适用线型：AWG#32 to #28
- 耐电压：250V AC/minute

|                                                                                                       |                          |                               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|
|  韩下® 深圳市韩下电子有限公司 | 页码 (SHEET)               | 1                             | 单位(UNIT): MM  |
|                                                                                                       | 版本 (REV)                 | A1                            | 比例(SCALE) 1:1 |
| 品名 (ITEM NO)                                                                                          | HX 1.0-6P DT 200mm 28AWG | 日期 (DATE)                     | 2024.3.20     |
| 料号 (PART NO)                                                                                          |                          | 设计 (DESIGN)                   | 黄彬            |
| 图号 (DWG NO)                                                                                           |                          | 审核 (CHECKED)                  | 张伟            |
|                                                                                                       |                          | 核准 (APPROVED)                 | 罗小春           |
|                                                                                                       |                          | 未注公差<br>TOLERANCE UNSPECIFIED |               |
|                                                                                                       |                          | > XX                          | ±3            |
|                                                                                                       |                          | > X                           | ±1            |
|                                                                                                       |                          | 0.X                           | ±0.20         |
|                                                                                                       |                          | 0.XX                          | ±0.15         |