






标 记  
MARKECN编号/变更内容  
ECN NO/DEFINITION修 改  
REVISE日 期  
DATE核 准  
APPROVE

SECTION A-A

## 材料及电镀

- ①. 螺 丝: M2.0, 钢, 镀锌, 一字槽  
②. 塑件主体: PA66  
③. 夹 子: 磷青铜, 镀镍  
④. 方 盒: 黄铜, 镀镍  
⑤. 塑件盖板: PA66

## 电气性能

额定电压: 300V  
额定电流: 8A  
接触电阻: 20mΩ (Max)  
绝缘电阻: 500MΩ \DC1000V  
耐 电 压: AC1500V\1Min  
使用线径: 24-14AWG 0.5-1.5mm<sup>2</sup>

## 机械性能

温度范围: -40℃ ~ +105℃  
瞬时温度: +250℃ 5秒  
扭 力: 0.2N.m (1.77Lb.in)  
剥线长度: 6-7mm

|    |     |      |       |     |
|----|-----|------|-------|-----|
| 2  | 方盒  | 铜    | 镀镍    |     |
| 1  | 基座  | PA66 | 绿色    |     |
| 序号 | 品 名 | 材 质  | 电镀/颜色 | 备 注 |




深圳市虹成电子有限公司

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| 品 名<br>TITLE   | 接线端子              |
| 料 号<br>PART NO | HC-JXDZK-3.81-12P |

GENERAL TOLERANCES  
(UNLESS SPECIFIED)比 例  
SCALE

1:1



| 公差参数   |       |       |      |
|--------|-------|-------|------|
| Poles  | Dim   | DimP  | DimL |
| 2-6P   | ±0.10 | ±0.20 |      |
| 7-12P  | ±0.20 | ±0.30 |      |
| 13-18P | ±0.25 | ±0.40 |      |
| 19-24P | ±0.30 | ±0.50 |      |

单 位  
UNIT

MM

制 图  
DRAW

AhYe

张 数  
PART NO

1 OF 1

审 核  
CHECKED

夏操云

版 本  
REV

A

批 准  
APPROVE

赵亮亮

