

标 记
MARKECN编号/变更内容
ECN NO/DEFINITION修 改
REVISE日 期
DATE核 准
APPROVE

A

B

C

D

E

F

G

A

B






C

D

E

F

G



材料及电镀

1. 塑件主体: PA66,

2. 焊 针: 黄铜, 镀镍

电气性能

额定电压: 300V

额定电流: 15A

接触电阻: 20mΩ (Max)

绝缘电阻: 500MΩ\DC500V

耐 电 压: AC2000V\1Min

机械性能

温度范围: -40℃ ~ +105℃

瞬时温度: +250℃ ,5秒

2	方盒	铜	镀镍	
1	基座	PA66	绿色	
序 号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注



深圳市虹成电子有限公司

品 名 TITLE	接线端子
料 号 PART NO	HC-JXDZR-5.08-10P

GENERAL TOLERANCES
(UNLESS SPECIFIED)比 列
SCALE

1:1



公差参数	未注明公差:
2-6P	X. xxx ±0.10
7-12P	X. xx ±0.20
13-16P	X. x ±0.30
18-24P	

张 数
PART NO单 位
UNIT制 图
DRAW审 核
CHECKED批 准
APPROVE