

标 记
MARKECN编号/变更内容
ECN NO/DEFINITION修 改
REVISE日 期
DATE核 准
APPROVE

A

B

C

D

E

F

G

A

B






C

D

E

F

G



材料及电镀

1. 塑件主体: PA66,
2. 焊 针: 黄铜, 镀镍

电气性能

额定电压: 300V
额定电流: 8A
接触电阻: 20mΩ (Max)
绝缘电阻: 500MΩ\DC1000V
耐 电 压: AC1500V\1Min

机械性能

温度范围: -40℃ ~ +105℃
瞬时温度: +250℃ , 5秒

2	插针	铜	镀镍	
1	基座	PA66	绿色	
序 号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注



深圳市虹成电子有限公司

品 名 TITLE	接线端子
料 号 PART NO	HC-JXDZVC-3.81-4P

GENERAL TOLERANCES
(UNLESS SPECIFIED)比 例
SCALE

1:1



Poles	Dim	DimP	DimL
2-6P	±0.10	±0.20	
7-12P	±0.20	±0.30	
13-18P	±0.25	±0.40	
19-24P	±0.30	±0.50	

单 位
UNIT

MM

制 图
DRAW

AhYe

张 数
PART NO

1 OF 1

审 核
CHECKED

夏操云

版 本
REV

A

批 准
APPROVE

赵亮亮