






标 记
MARKECN编号/变更内容
ECN NO/DEFINITION修 改
REVISE日 期
DATE核 准
APPROVE

SECTION A-A

材料及电镀

- ①. 螺 丝: M2.0, 钢, 镀锌, 一字槽
②. 塑件主体: PA66
③. 夹 子: 磷青铜, 镀镍
④. 方 盒: 黄铜, 镀镍
⑤. 塑件盖板: PA66

电气性能

额定电压: 300V
额定电流: 8A
接触电阻: 20mΩ (Max)
绝缘电阻: 500MΩ \DC1000V
耐 电 压: AC1500V\1Min
使用线径: 24-14AWG 0.5-1.5mm²

机械性能

温度范围: -40℃ ~ +105℃
瞬时温度: +250℃ 5秒
扭 力: 0.2N.m (1.77Lb.in)
剥线长度: 6-7mm

2	方盒	铜	镀镍	
1	基座	PA66	绿色	
序号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注




深圳市虹成电子有限公司

品 名 TITLE	接线端子
料 号 PART NO	HC-JXDZK-3.81-2P

GENERAL TOLERANCES
(UNLESS SPECIFIED)比 列
SCALE

1:1



公差参数			
Poles	Dim	DimP	DimL
2-6P	±0.10	±0.20	
7-12P	±0.20	±0.30	
13-18P	±0.25	±0.40	
19-24P	±0.30	±0.50	

单 位
UNIT

MM

制 图
DRAW

AhYe

张 数
PART NO

1 OF 1

审 核
CHECKED

夏操云

版 本
REV

A

批 准
APPROVE

赵亮亮

