

标 记
MARKECN编号/变更内容
ECN NO/DEFINITION修 改
REVISE日 期
DATE核 准
APPROVE

A

B

C

D

E

F

G

A

B


C

D


E

F





G



3 Pin以上



2 Pin



材料及电镀

- ①. 螺 丝: M2.5, 钢, 镀锌, 一字槽
②. 塑件主体: PA66
③. 夹 子: 磷青铜, 镀镍
④. 方 盒: 黄铜, 镀镍
⑤. 塑件盖板: PA66

电气性能

额定电压: 300V
额定电流: 15A
接触电阻: 20mΩ (Max)
绝缘电阻: 500MΩ\DC500V
耐 电 压: AC2000V\1Min
使用线径: 28-14AWG 2.5mm²

机械性能

温度范围: -40℃ ~ +105℃
瞬时温度: +250℃ 5秒
扭 力: 0.5Nm(4.43Lbin)
剥线长度: 7-8mm

2	方盒	铜	镀镍	
1	底座	PA66	绿色	
序号	品名	材质	电镀/颜色	备注



深圳市虹成电子有限公司

品名 TITLE	接线端子
料号 PART NO	HC-JXDZK-5.08-2P

GENERAL TOLERANCES
(UNLESS SPECIFIED)比 例
SCALE

1:1



公差参数	未注明公差:
2-6P ±0.10 ±0.20	X. xxx ±0.10
7-12P ±0.20 ±0.30	X. xx ±0.20
13-16P ±0.25 ±0.40	X. x ±0.30
18-24P ±0.30 ±0.50	

张 数
PART NO单 位
UNIT

MM

制 图
DRAW

AhYe

版 本
REV

A

审 核
CHECKED

夏操云

批 准
APPROVE

赵亮亮