

标 记
MARKECN编号/变更内容
ECN NO/DEFINITION修 改
REVISE日 期
DATE核 准
APPROVE

A

B







C

D

E

F

G



材料及电镀

1. 塑件主体: PA66
2. 焊 针: 黄铜, 镀镍

电气性能

额定电压: 300V
额定电流: 15A
接触电阻: 20mΩ (Max)
绝缘电阻: 500MΩ\DC500V
耐 电 压: AC2000V\1Min

机械性能

温度范围: -40℃ ~ +105℃
瞬时温度: +250℃ ,5秒

A

B

C


D

E

F

G

2	插针	铜	镀镍	
1	基座	PA66	绿色	
序 号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注

 深圳市虹成电子有限公司		品 名 TITLE	接线端子	
		料 号 PART NO	HC-JXDZV-5.08-8P	
GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		比 列 SCALE	1:1	
公差参数 Dim 公差 2-6P ±0.10 ±0.20 7-12P ±0.20 ±0.30 13-16P ±0.25 ±0.40 18-24P ±0.30 ±0.50		单 位 UNIT	MM	制 图 DRAW
未注明公差: X. xxx ±0.10 X. xx ±0.20 X. x ±0.30		张 数 PART NO	1 OF 1	审 核 CHECKED
		版 本 REV	A	批 准 APPROVE
				夏操云
				赵亮亮

