


电路图



PCB图

开关特性:

- 1、开关容量: 切换时:25mA @24VDC
非切换时:100mA @50VDC

2、绝缘电阻: 100MΩ at 500VDC

3、接触电阻: 初始值50mΩ max 寿命终值100mΩ max

4、绝缘强度: 500VAC 50Hz /1min

5、极间电容: <5pf, 1MHz±10kHz

6、操作力: 1000gf max

7、电气寿命: 2000次 <100mΩ@ 20次/min, 25mA 24VDC
- 8、适用温度: -20℃ to 85℃ (无结冰)

9、焊接要求:
手工焊接: 320° C不超过2秒, (30瓦烙铁max.)
波峰焊: 260℃不超过5秒, 在焊接和清洁过程中开关处于断开状态

10、开关出厂处于断开状态。

型号规格

DS	E	04	R	G	A	T	/XXX
产品代号	E 高脚 R 平脚 L 加高脚	4位	R 红色 B 蓝色 N 黑色	G 标准脚	A 全金 T 镀金	原装可选	附加信息

6	连接器	环境树脂	1									深圳市金航标电子有限公司			
5	开关盖	PBT UL94-V0	1	黑色											
4	动簧片	磷铜镀金或半镀金	4		标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日					
3	静簧片	磷铜镀金或半镀金	4		设计			标准化				阶段标记	重量	比例	拨码开关
2	开关盖	PBT UL94-V0	1	红色或蓝色或黑色											
1	拨动柄	PBT UL94-V0	4	白色	审核										
序号	名称	材质	数量	备注	工艺			批准				共 张 第 张		KH-BM425404DZ-FZ	