

A







B

C


D

E

F



适用扁平线(Applicable Flat Cable)



RoHS

一般公差(TOLERANCE)

X. ±50 .XX ±10
X. ±20 .XXX ±05
ANGLES ±1°

ZGWD 浙江温达电子有限公司
ZHEJIANG WENDA ELECTRONICS CO., LTD

品名 (TITLE)

0.5 Pitch无盖立式正脚位(H=4.0)

制图 (DR)

Anlan

料号 (DWG.NO)

WL0540013-*****

校对 (CHKD)

田峰

审核 (APPD)

黄志明

比例 (SCALE)

1:1

单位 (UNITS)

mm

张数 (SHEET)

1 OF 1

SIZE

A4

REV

A

技术指标:

- 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
- 温度范围: -25° C~+85° C。
- 额定电压: 50V, AC/DC(等效)。
- 接触电阻: ≤0.03Ω。
- 绝缘电阻: ≥500MΩ
- 产品料号:

WL0540013-** * *-*

NO OF CKT (产品PIN数)

Plating(电镀方式) Packing(包装方式)

0:端子全雾锡

1:端子全金(G/F OVERALL)


流水码

T:TUBE管装

R:TAPE & REEL卷装

| 版次 | 变更摘要 | 日期 | 序号 | 品名 | 材质 |
|----|----------|------------|-----|-----------------|----------------|
| 0 | 新产品发行 | | (1) | 0.5无盖立式胶芯(H4.0) | LCP UL94W-0 本色 |
| 1 | 增加贴麦拉示意图 | 2024.7.19 | (2) | 0.5无盖立式端子(H4.0) | 铜合金/表面镀锡 |
| 2 | 料号更新 | 2024/12/09 | (3) | 0.5无盖立式焊片(H4.0) | 铜合金/表面镀锡 |
| | | | (4) | 0.5无盖立式焊片(H4.0) | 铜合金/表面镀锡 |

贴麦拉示意图



| CKT | A | B | C | CKT | A | B | C |
|-----|------|------|------|-----|------|------|------|
| 4 | 1.5 | 2.6 | 5.0 | 33 | 16.0 | 17.1 | 19.5 |
| 5 | 2.0 | 3.1 | 5.5 | 34 | 16.5 | 17.6 | 20.0 |
| 6 | 2.5 | 3.6 | 6.0 | 35 | 17.0 | 18.1 | 20.5 |
| 7 | 3.0 | 4.1 | 6.5 | 36 | 17.5 | 18.6 | 21.0 |
| 8 | 3.5 | 4.6 | 7.0 | 37 | 18.0 | 19.1 | 21.5 |
| 9 | 4.0 | 5.1 | 7.5 | 38 | 18.5 | 19.6 | 22.0 |
| 10 | 4.5 | 5.6 | 8.0 | 39 | 19.0 | 20.1 | 22.5 |
| 11 | 5.0 | 6.1 | 8.5 | 40 | 19.5 | 20.6 | 23.0 |
| 12 | 5.5 | 6.6 | 9.0 | 41 | 20.0 | 21.1 | 23.5 |
| 13 | 6.0 | 7.1 | 9.5 | 42 | 20.5 | 21.6 | 24.0 |
| 14 | 6.5 | 7.6 | 10.0 | 43 | 21.0 | 22.1 | 24.5 |
| 15 | 7.0 | 8.1 | 10.5 | 44 | 21.5 | 22.6 | 25.0 |
| 16 | 7.5 | 8.6 | 11.0 | 45 | 22.0 | 23.1 | 25.5 |
| 17 | 8.0 | 9.1 | 11.5 | 46 | 22.5 | 23.6 | 26.0 |
| 18 | 8.5 | 9.6 | 12.0 | 47 | 23.0 | 24.1 | 26.5 |
| 19 | 9.0 | 10.1 | 12.5 | 48 | 23.5 | 24.6 | 27.0 |
| 20 | 9.5 | 10.6 | 13.0 | 49 | 24.0 | 25.1 | 27.5 |
| 21 | 10.0 | 11.1 | 13.5 | 50 | 24.5 | 25.6 | 28.0 |
| 22 | 10.5 | 11.6 | 14.0 | 51 | 25.0 | 26.1 | 28.5 |
| 23 | 11.0 | 12.1 | 14.5 | 52 | 25.5 | 26.6 | 29.0 |
| 24 | 11.5 | 12.6 | 15.0 | 53 | 26.0 | 27.1 | 29.5 |
| 25 | 12.0 | 13.1 | 15.5 | 54 | 26.5 | 27.6 | 30.0 |
| 26 | 12.5 | 13.6 | 16.0 | 55 | 27.0 | 28.1 | 30.5 |
| 27 | 13.0 | 14.1 | 16.5 | 56 | 27.5 | 28.6 | 31.0 |
| 28 | 13.5 | 14.6 | 17.0 | 57 | 28.0 | 29.1 | 31.5 |
| 29 | 14.0 | 15.1 | 17.5 | 58 | 28.5 | 29.6 | 32.0 |
| 30 | 14.5 | 15.6 | 18.0 | 59 | 29.0 | 30.1 | 32.5 |
| 31 | 15.0 | 16.1 | 18.5 | 60 | 29.5 | 30.6 | 33.0 |
| 32 | 15.5 | 16.6 | 19.0 | | | | |

NO OF CKT (产品PIN数)

Plating(电镀方式) Packing(包装方式)

0:端子全雾锡

1:端子全金(G/F OVERALL)

流水码

T:TUBE管装

R:TAPE & REEL卷装

A

B

C

D

E

F