







标 记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	修 改 REVISE	日 期 DATE	核 准 APPROVE

A1	GND	B12	GND
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBUS
A6	D+	B7	D-
A7	D-	B6	D+
A8	SBUS	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A12	GND	B1	GND
PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME



RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT (俯视图)
TOLERANCE UNSPECIFIED ±0.05mm

特性:

- 一、电气性能: ELECTRICAL
 - 1. 额定电流: 5.0A
 - 2. 接触阻抗: 40 MILLIOHMS MAX
 - 3. 耐电压: 150V AC / 1 mA MAX
 - 4. 绝缘阻抗: 150V DC/100 MEGA OHMS MIN
- 二、机械性能:
 - 1. 插入力: 5~20N
 - 2. 拔出力: 8~20N
 - 3. 使用寿命: 10000次、拔出力 6N MIN
- 三、材料: MATERIAL
 - 1. 塑胶: LCP
- 四、电镀: FINISH
 - 1. 端子: 接触点镀金1U"MIN
PIN脚焊接区域镀锡60U"MIN.
 - 2. 外壳: 镀镍50U"MIN (盐雾24H)
- 五、电镀品需做粘锡测试: 粘锡面积达到95%以上。
- 六、SMT回流焊 (峰值260° C±5° C) 不能起泡、
熔胶、变色不良 (变形在公差范围以内)
- 七、工作温度: -40° C~+85° C

3	外壳	不锈钢	镀镍	
2	接触	铜	镀金	
1	基座	LCP	黑色	
序 号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注



深圳市虹成电子有限公司

品 名 TITLE		TYPE-C母座	
料 号 PART NO		HC-TYPE-C-16P-LC02A	
GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		比 列 SCALE	1:1
X. ±0.30	X° ±2°	单 位 UNIT	MM
.X ±0.20	.X° ±1°	张 数 PART NO	1 OF 1
.XX ±0.15	.XX°	版 本 REV	A
.XXX ±0.05	.XXX°		

制 图
DRAW

审 核
CHECKED

批 准
APPROVE

AhYe
夏操云
赵亮亮

