


A	Dept	
	Qty	
	DC	1
	ED	1
B	IE	1
	ISO	1
	PD	1
	R&D	1
	SD	1
	QA	1
	QC	1
	QE	1

晨翔2.54mm排母, 2x17P, 直插, H=8.5mm, 黑色, 镀全金, Y型接触	REV.	DESCRIPTION	DRAWN	CHECKED	APPROVED
	A	NEW RELEASE	WPY 12/12/24'		
晨翔料号: DS1023-2x17SF11					



1. 电性说明:

- 1.1 耐压：600伏交流电一分钟
- 1.2 绝缘阻抗：1000兆欧最小
- 1.3 接触电阻：最大20毫欧
- 1.4 额定电流：3安
- 1.5 额定电压：250V交流电
2. 环境特性：
 - 2.1 工作温度：-40~+105° C
3. 材料：
 - 3.1 胶芯：PBT或PA-9T, 黑色, 阻燃
 - 3.2 端子：铜合金, 镀金
4. 产品符合欧盟RoHS环保要求

GENERAL TOLERANCE		ANGLE TOLERANCE		PROJECTION		TITLE		2.54mm Female Header V/T Type	
X.	±0.60	X.	±5°	UNITS	mm				
.X	±0.38	.X	±3°	SHEET SIZE	A4	SERIES	DS1023 SERIES		
.XX	±0.25	.XX	±2°	 晨翔电子有限公司 CONNFLY CONNFLY ELECTRONIC CO. LTD					
DRAWING TYPE		CUSTOMER							
SCALE	1:1	SHEET	1 OF 1						
DRAWING NO.	C-DS1023-XXXX-A								