

1

2

3

4

A

B

C

D

E

F

A





B

C

D

E

F



技术要求:

- 1、单位: mm
- 2、线径: 0.6
- 3、材质碳钢镀镍
- 4、样式: 直筒双针
- 5、工艺: 高温260摄氏度热处理
- 6、未标注公差以在 ± 0.25 计
- 7、表面无脏污、无材质不良
- 8、联系电话: 0592-5216722
- 9、型号: F15-14-0.6-1.5uu
- 10、板子开孔建议: 开两个椭圆孔
孔中心距14.4 + 椭圆孔大小0.9*1.9

						碳钢线			厦门市芯网电子科技有限公司	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	阶段	标记	重量	比例	
设计						s			3:1	
校核										
批准										
						共	张	第	张	版本

1

2

3

4