


Dept	Qty
DC	1
ED	1
IE	1
ISO	1
PD	1
R&D	1
SD	1
QA	1
QC	1
QE	1

REV.	DESCRIPTION	DRAWN	CHECKED	APPROVED
A	NEW RELEASE	WPY 12/12/24'		



- 1.1 耐压：600伏交流电一分钟
- 1.2 绝缘阻抗：1000兆欧最小
- 1.3 接触电阻：最大20毫欧
- 1.4 额定电流：3安
- 1.5 额定电压：250V交流电
2. 环境特性：
 - 2.1 工作温度：-40~+105° C
3. 材料：
 - 3.1 胶芯：PBT或PA-9T，黑色，阻燃
 - 3.2 端子：铜合金，镀金
4. 产品符合欧盟RoHS环保要求

GENERAL TOLERANCE		ANGLE TOLERANCE		PROJECTION		TITLE	2.54mm Female Header V/T Type	
X.	±0.60	X.	±5°	UNITS	mm			
.X	±0.38	.X	±3°	SHEET SIZE	A4	SERIES	DS1023 SERIES	
.XX	±0.25	.XX	±2°	 晨翔电子有限公司 CONNFLY CONNFLY ELECTRONIC CO. LTD				
DRAWING TYPE		CUSTOMER						
SCALE	1:1	SHEET	1 OF 1					
DRAWING NO.	C-DS1023-XXXX-A							