





- 特性:
- 一、电气性能: ELECTRICAL
1. 额定电流: 5.0A
 2. 接触电阻: 40 MILLIOMHS MAX
 3. 耐电压: 150V AC / 1 mA MAX
 4. 绝缘电阻: 150V DC/100 MEGA OHMS MIN

- 二、机械性能:
1. 插入力: 5~20N
 2. 拔出力: 8~20N
 3. 使用寿命: 10000次、拔出力 6N MIN

三、材料: MATERIAL

1. 塑胶: LCP/PA9T UL94V-0
2. 端子: C7025 T=0.15MM
3. 外壳: SUS304 T=0.30MM
4. 卡勾: SUS304 T=0.15MM

- 四、电镀: FINISH
1. 端子: 接触点镀金10~MIN

- PIN脚焊接区域镀锡600~MIN.
2. 外壳: 镀锌500~MIN (盐雾48H)

- 五、电镀品需做粘锡测试: 粘锡面积达到95%以上.
- 六、SMT回流焊 (峰值260° C±5° C) 不能起泡、
- 七、工作温度: -40° C~+85° C

