



2 Pin




3 Pin




SPECIFICATIONS


- 1、Current Rating: 13A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 300V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: $-40^{\circ}\text{C} \sim +105^{\circ}\text{C}$
- 4、Contact Resistance: $20\text{m}\Omega$ Max
- 5、Insulation Resistance: $1000\text{m}\Omega$ Min
- 6、Withstanding Voltang: 1500V AC/minute
- 7、Material: Housing Nylon66 UL94-V0(850°C)



4 Pin



5 Pin



Circuit	Part NO.	Dimensions mm				
		A	B	C	D	E
2	HC-63001-2EY-PF1-05	14.35	8.64	2.41	13.46	6.35
3	HC-63001-3EY-PF1-05	20.70				
4	HC-63001-4EY-PF1-05	27.05				
5	HC-63001-5EY-PF1-05	33.40				

Ordering Information

HC-63001 - N*** - * - ** - 05

Pin Type Colour 高阻燃
默认-透明 灼热丝
V-孔座 PF1-750℃ 不燃,
EY-母孔座 850℃ 滴落物不燃
非白色 PF2-850℃ 不燃
蓝色
黄色
绿色
红色
白色
棕色
黑色

			GENERAL TOLERANCE	制 图	深圳市华灿天禄电子有限公司			
			DIM TOL	DRAWING	ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			X.X ±0.30	审 核	产品名称	63001 (6.30)单排 母孔座	版 本	A
			X.XX ±0.20	CHECK	TITLE	高阻燃 灼热丝	REV.	
			X.XXX ±0.10	批 准	产品料号	HC-63001-NEY-PF1-05	单 位	mm
			Angle ±3.0°	APPROVAL	PART NO.		UNITS	
1	初版发行			比 例	材 料		页 次	1/1
序号	变更内容	日 期		SCALE	MATERIAL		SHEET	
No.	MODIFY CONTENT	MODIFY DATE		投影				
				Projection				