




④	胶壳	A3002-2*XP
③	端子	X3001-T-PN
②	线材	UL1007-22#AWG 黑
①	线材	UL1007-22#AWG 红
物料明细表 Material list		

24P	2*12
22P	2*11
20P	2*10
18P	2*9
16P	2*8
14P	2*7
12P	2*6
10P	2X5
08P	2*4
06P	2*3
04P	2*2
PIN	PX

- 技术要求:
1. 所有材料需符合RoHS
 2. 端子头剥头 $2.5\pm 0.2\text{mm}$ ，一端打X3001-T-PN端子，另一端上锡 3.00mm ，按图示要求穿壳
 3. 线材与端子铆合拉力 $\geq 3.6\text{KG}$
 4. 成品短路测试必须100%通过
 5. 绝缘阻抗 30M ohm MIN
 6. 导通阻抗 0.8 ohm MAX
 7. 测试电压DC300V 0.01s

APPROVALS		DATE	
DRAWN	G.M.Chen	2015/5/29	
CHECKED			
APPROVALS			
TOLERANCES ARE		30 $\pm$ 0.15	± 0.30
		10 $\pm$ 0.10	± 0.20
		5 $\pm$ 0.05	± 0.10
		ANGLE	$\pm 2^\circ$
PART NO.		UNIT: mm	SCALE: 1:1
DRAWING NO.		SHEET 1 OF 1	
PROJ.		PROJ.	

DEALON 德之隆®

ELECTRONICS CO.,LTD

3.0mm端子线 28*2P 双排公壳 红/黑/单头/线长150mm

ECN NO.	REV.	DATE.	DESCRIPTION.	CHANGE.	CHECK.	APPRO.
	A		NEW			