





| 标 记<br>MARK |       |       | ECN编号/变更内容<br>ECN NO/DEFINITION |       |       | 修 改<br>REVISE |       | 日 期<br>DATE |     | 核 准<br>APPROVE |       |
|-------------|-------|-------|---------------------------------|-------|-------|---------------|-------|-------------|-----|----------------|-------|
| PIN         | DIM A | DIM B | PIN                             | DIM A | DIM B | PIN           | DIM A | DIM B       | PIN | DIM A          | DIM B |
| 1           | — —   | — —   | 11                              | 12.70 | 13.97 | 21            | 25.40 | 26.67       | 31  | 38.10          | 39.37 |
| 2           | 1.27  | 2.54  | 12                              | 13.97 | 15.24 | 22            | 26.67 | 27.94       | 32  | 39.37          | 40.64 |
| 3           | 2.54  | 3.81  | 13                              | 15.24 | 16.51 | 23            | 27.94 | 29.21       | 33  | 40.64          | 41.91 |
| 4           | 3.81  | 5.08  | 14                              | 16.51 | 17.78 | 24            | 29.21 | 30.48       | 34  | 41.91          | 43.18 |
| 5           | 5.08  | 6.35  | 15                              | 17.78 | 19.05 | 25            | 30.48 | 31.75       | 35  | 43.18          | 44.45 |
| 6           | 6.35  | 7.62  | 16                              | 19.05 | 20.32 | 26            | 31.75 | 33.02       | 36  | 44.45          | 45.72 |
| 7           | 7.62  | 8.89  | 17                              | 20.32 | 21.59 | 27            | 33.02 | 34.29       | 37  | 45.72          | 46.99 |
| 8           | 8.89  | 10.16 | 18                              | 21.59 | 22.86 | 28            | 34.29 | 35.56       | 38  | 46.99          | 48.26 |
| 9           | 10.16 | 11.43 | 19                              | 22.86 | 24.13 | 29            | 35.56 | 36.83       | 39  | 48.26          | 49.53 |
| 10          | 11.43 | 12.70 | 20                              | 24.13 | 25.40 | 30            | 36.83 | 38.10       | 40  | 49.53          | 50.80 |




Current Rating: 1.0 Amps  
Withstanding Voltage: AC 500V  
Insulation Resistance: 1000M $\Omega$  Min  
Contact Resistance: 20m $\Omega$  Max  
Operation Temperature: -40°to+105°  
Insulator Material: Polyester  
Contact Material: Phosphor bronze  
Standard: PA6T  
Contact Plating: Gold Flash  
Max. Processing Temp: 200°C for 30-60 seconds  
(255°C for 5 seconds)

| 尺寸对列表 |     |    |
|-------|-----|----|
| H     | PC  | PB |
| 4.3   | 2.4 |    |



RECOMMEND P. C. B LAYOUT  
PCB TOLERANCE:  $\pm 0.05$  (TOP VIEW)

|     |     |      |       |     |
|-----|-----|------|-------|-----|
| 2   | 接触  | 铜    | 镀金    |     |
| 1   | 基座  | PA6T | 本色    |     |
| 序 号 | 品 名 | 材 质  | 电镀/颜色 | 备 注 |

|                                                                                                   |  |                |        |                                                                                       |      |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  深圳市虹成电子有限公司 |  | 品 名<br>TITLE   |        | 排母                                                                                    |      |                                                                                       |
|                                                                                                   |  | 料 号<br>PART NO |        | HC-PM127-4. 3H-2x12PZ                                                                 |      |                                                                                       |
| 一般公差<br>TOLERANCE                                                                                 |  | 比 列<br>SCALE   | 1 : 1  |  |      |                                                                                       |
| X : ±0.30 X° : ±5°                                                                                |  | 单 位<br>UNIT    | MM     | 制 图<br>DRAW                                                                           | AhYe |  |
| X.X : ±0.25 X.X° : ±1°                                                                            |  | 张 数<br>PART NO | 1 OF 1 | 审 核<br>CHECKED                                                                        | 夏操云  |                                                                                       |
| X.XX : ±0.20 X.XX° : ±0.5°                                                                        |  | 版 本<br>REV     | A      | 批 准<br>APPROVE                                                                        | 赵亮亮  |                                                                                       |