





标 记 MARK			ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION			修 改 REVISE			日 期 DATE		核 准 APPROVE	
PIN	DIM A	DIM B	PIN	DIM A	DIM B	PIN	DIM A	DIM B	PIN	DIM A	DIM B	
1	— —	— —	11	12.70	13.97	21	25.40	26.67	31	38.10	39.37	
2	1.27	2.54	12	13.97	15.24	22	26.67	27.94	32	39.37	40.64	
3	2.54	3.81	13	15.24	16.51	23	27.94	29.21	33	40.64	41.91	
4	3.81	5.08	14	16.51	17.78	24	29.21	30.48	34	41.91	43.18	
5	5.08	6.35	15	17.78	19.05	25	30.48	31.75	35	43.18	44.45	
6	6.35	7.62	16	19.05	20.32	26	31.75	33.02	36	44.45	45.72	
7	7.62	8.89	17	20.32	21.59	27	33.02	34.29	37	45.72	46.99	
8	8.89	10.16	18	21.59	22.86	28	34.29	35.56	38	46.99	48.26	
9	10.16	11.43	19	22.86	24.13	29	35.56	36.83	39	48.26	49.53	
10	11.43	12.70	20	24.13	25.40	30	36.83	38.10	40	49.53	50.80	




Current Rating: 1.0 Amps
Withstanding Voltage: AC 500V
Insulation Resistance: 1000M Ω Min
Contact Resistance: 20m Ω Max
Operation Temperature: -40°to+105°
Insulator Material: Polyester
Contact Material: Phosphor bronze
Standard: PA6T
Contact Plating: Gold Flash
Max. Processing Temp: 200°C for 30-60 seconds
(255°C for 5 seconds)

尺寸对列表		
H	PC	PB
4.3	2.4	



RECOMMEND P. C. B LAYOUT
PCB TOLERANCE: ± 0.05 (TOP VIEW)

2	接触	铜	镀金	
1	基座	PA6T	本色	
序 号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注

		品 名 TITLE 料 号 PART NO		排 母	
				HC-PM127-4. 3H-2x15PZ	
一般公差 TOLERANCE		比 列 SCALE	1 : 1		
X : ±0.30 X° : ±5°		单 位 UNIT	MM	制 图 DRAW	AhYe
X.X : ±0.25 X.X° : ±1°		张 数 PART NO	1 OF 1	审 核 CHECKED	夏操云
X.XX : ±0.20 X.XX° : ±0.5°		版 本 REV	A	批 准 APPROVE	赵亮亮