

A

B

C

D

E

F

G

A

B



C

D

E

F



G



标 记 MARK			ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION			修 改 REVISE			日 期 DATE			核 准 APPROVE		
PIN	DIM A	DIM B	PIN	DIM A	DIM B	PIN	DIM A	DIM B	PIN	DIM A	DIM B	PIN	DIM A	DIM B
1	—	—	11	12.70	13.97	21	25.40	26.67	31	38.10	39.37			
2	1.27	2.54	12	13.97	15.24	22	26.67	27.94	32	39.37	40.64			
3	2.54	3.81	13	15.24	16.51	23	27.94	29.21	33	40.64	41.91			
4	3.81	5.08	14	16.51	17.78	24	29.21	30.48	34	41.91	43.18			
5	5.08	6.35	15	17.78	19.05	25	30.48	31.75	35	43.18	44.45			
6	6.35	7.62	16	19.05	20.32	26	31.75	33.02	36	44.45	45.72			
7	7.62	8.89	17	20.32	21.59	27	33.02	34.29	37	45.72	46.99			
8	8.89	10.16	18	21.59	22.86	28	34.29	35.56	38	46.99	48.26			
9	10.16	11.43	19	22.86	24.13	29	35.56	36.83	39	48.26	49.53			
10	11.43	12.70	20	24.13	25.40	30	36.83	38.10	40	49.53	50.80			

SPECIFICATIONS
Current Rating: 1.0 Amps
Withstanding Voltage: AC 500V
Insulation Resistance:1000MΩ Min
Contact Resistance: 20mΩ Max
Operation Temperature: -40°to+105°
Insrlator Material: Polyester
Contact Material: Phosphor bronze
Standard: PA6T
Contact Plating:Gold Flash
Max.Processing Temp: 200°C for30-60seconds
(255°C for5seconds)

尺寸对列表		
H	PC	PB
4.3	4.8	4.6



RECOMMEND P. C. B LAYOUT
PCB TOLERANCE: ±0.05 (TOP VIEW)

2	接触	铜	镀金	
1	基座	PA6T	本色	
序 号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注

	深圳市虹成电子有限公司		品 名 TITLE	排母	
			料 号 PART NO	HC-PM127-4. 3H-2x8PS	
一般公差 TOLERANCE		比 列 SCALE	1:1		
X : ±0.30	X° : ±5°	单 位 UNIT	MM	制 图 DRAW	AhYe
X. X : ±0.25	X. X° : ±1°	张 数 PART NO	1 OF 1	审 核 CHECKED	夏操云
X. XX: ±0.20	X. XX° : ±0.5°	版 本 REV	A	批 准 APPROVE	赵亮亮

