





公差等级	尺寸分段			
	0.5~3	>3~6	>6~30	>30~120
m(中等级)	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3



PWB mounting hole for reference
(Pitch tolerance: ± 0.05)
(PWB thickness=0.8)



电路原理图

技术要求:

1. 额定负荷: DC 12V 0.1A
2. 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$
3. 耐电压: AC100V 50Hz/1min
4. 电器寿命: 50000次
5. 环境温度: $-10^{\circ} \sim +60^{\circ}$
6. 相对湿度: $40^{\circ}C \leq 95\%$
7. 接触电阻: $\leq 500m\Omega$
8. 接触行程: 0.5 ± 0.3
9. 动作力: $\leq 0.35N(36gf)$
10. 各零件无明显飞边, 配合要紧密, 不得有明显松动。
11. 未注公差尺寸均按GB1804-m级精度要求。

6	DS62-6.2	接触脚	3	黄铜			镀银
5	DS62-5.2	底座	1	PA			
4	DS62-4	接触片	1	磷铜			镀银
3	DS62.3	压柄	1	PA			
2	DS62.2	手柄	1	PA			
1	DS62-1.2	盖子	1	磷铜			镀铜锡
序号	代号	名称	数量	材料	单件重量	总计重量	备注



深圳市韩下电子有限公司

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计	黄彬	标准化		
校对		审定	罗小春	
审核	张伟			
工艺		日期		

图样标记				视图	重量	比例	产品名称:
						5:1	检测开关
共 页				第 页	产品型号:		
					HX-ESE24SH1-WC HB		

