





电路示意图



推荐插头尺寸



P.C.B 设计参考尺寸

NOTES:

1. VOLTAGE RATING: 30V DC ;
2. CURRENT RATING: 0.5A ;
3. CONTACT RESISTANCE: $\leq 30m\Omega$;
4. INSULATION RESISTANCE: $\geq 100M\Omega$;
5. WITHSTAND VOLTAGE: 500 VAC ;
6. UNMATING FORCE: 3N~30N ;
7. OPERATING LIFE: 5000 CYCLES MIN ;
8. OPERATION TEMPERATURE: -20℃~+80℃ ;



Ordering Information

HC- DC*** - * - * ** - * - ** - ** - 08

序列号	Nature M=Male F=Female	Foot 2=2P 3=3P 4=4P	Type DP=DP (直插) SMT=SMT (贴片) V=Vertical DP (垂直) VS=Vertical SMT (垂直贴片) M=Mid Mount (中插) DS=DP+SMT (直插贴片) WB=Wire Bonding (导线键合)	T=Through holes (通孔)	PIN Diameter 1.3~1.3mm 1.65~1.65mm 2.0~2.0mm 2.5~2.5mm	Material HT=HT M=M
-----	------------------------------	------------------------------	--	-------------------------	---	--------------------------

6	后盖	PBT	1	黑色
5	主体	PBT	1	黑色
4	平片	黄铜 T=0.3mm	1	镀铜锡
3	静片	黄铜 T=0.3mm	1	镀铜锡
2	弹片	磷铜 T=0.3mm	1	镀铜锡
1	PIN针	黄铜	1	镀铜锡
序号	名称	材料	数量	颜色/电镀

			GENERAL TOLERANCE	制 图	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM TOL	DRAWING				
			X.X ±0.30	审 核	产品名称	电源插座 母座 3P 立插	版 本	A
			X.XX ±0.20	CHECK	TITLE	02.0 全铜	REV.	
			X.XXX ±0.10	批 准	产品料号	HC-DC016-F-3VD-2.0-HT-08	单 位	mm
			Angle ±3.0°	APPROVAL	PART NO.		页 次	1/1
序号	变更内容	日期		SCALE	材 料		SHEET	
No.	MODIFY CONTENT	MODIFY DATE		投影	MATERIAL			