



电路示意图



推荐插头尺寸



P.C.B 设计参考尺寸

NOTES:

1. VOLTAGE RATING: 24V DC ;
2. CURRENT RATING: 3A ;
3. CONTACT RESISTANCE: $\leq 30\text{m}\Omega$;
4. INSULATION RESISTANCE: $\geq 100\text{M}\Omega$;
5. WITHSTAND VOLTAGE: 500 VAC ;
6. UNMATING FORCE: 3N~30N ;
7. OPERATING LIFE: 5000 CYCLES MIN ;
8. OPERATION TEMPERATURE: $-20^{\circ}\text{C}\sim+80^{\circ}\text{C}$;



Ordering Information

HC- DC*** - * - * ** - * - ** - ** - 08

序列号	Nature	Foot	Type	T=Through holes	Pin Diameter	Material
M=Male	2=2P	DP=DP (插针)				HT=H (铜)
F=Female	3=3P	SMT=SMT (贴片)			1.3#1.3mm	M=I (铝)
	4=4P	VS=Vertical (立座)			1.65#1.65mm	
		V=Vertical (立座)			2.0#2.0mm	
		MS=MS Mount (立座)			2.5#2.5mm	
		DS=DS=SMT (表面贴片)				
		WB=Wire Bonding (导线)				

3	主体	PA9T	1	黑色
2	盖板	磷铜	1	镀金
1	PIN针	黄铜	1	镀金
序号	名称	材料	数量	颜色/电镀

			GENERAL TOLERANCE	制 图 DRAWING	 深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM TOL	审 核 CHECK				
			X.X ±0.30	批 准 APPROVAL	产 品 名 称 TITLE	电 源 插 座 母 座 5P 沉 板 Ø1.3 全 铜	版 本 REV.	A
			X.XX ±0.20	比 例 SCALE	产 品 料 号 PART NO.	HC-DC0045T-F-5MM-1.3-HT-08	单 位 UNITS	mm
1	初版发行		X.XXX ±0.10	投 影 Projection	材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	Angle ±3.0°					