



电路示意图



推荐插头尺寸



P.C.B 设计参考尺寸

NOTES:

- 1.VOLTAGE RATING: 30V DC ;
- 2.CURRENT RATING: 0.5A ;
- 3.CONTACT RESISTANCE: $\leq 30m\Omega$;
- 4.INSULATION RESISTANCE: $\geq 100m\Omega$;
- 5.WITHSTAND VOLTAGE: 500 VAC ;
- 6.UNMATING FORCE: 3N~30N ;
- 7.OPERATING LIFE: 5000 CYCLES MIN ;
- 8.OPERATION TEMPERATURE: -20℃~+80℃ ;

Ordering Information

HC- DC*** - * - * ** - * - ** - ** - 08

序列号	Nature	Foot	Type	T=Through holes	PIN Diameter	Material
M=Male	F=Female	2=2P	DP=DP (DIP)		1.3~1.3mm	HT=HT
		3=3P	SMT=SMT (SMT)		1.65~1.65mm	M=M
		4=4P	V=Vertical DP (VDP)		2.0~2.0mm	
			VS=Vertical SMT (VSMT)		2.5~2.5mm	
			M=Mid Mount (MM)			
			DS=DP+SMT (DS=SMT)			
			WB=Wire Bonding (WB)			

5	主体	PA9T	1	黑色
4	平片	黄铜 T=0.3mm	1	镀银
3	弯片	黄铜 T=0.3mm	1	镀银
2	弹片	磷铜 T=0.3mm	1	镀银
1	PIN针	黄铜	1	镀铜锡
序号	名称	材料	数量	颜色/电镀

			GENERAL TOLERANCE	制 图	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM TOL	审 核				
			X.X ±0.30	批 准				
			X.XX ±0.20	比 例	产品名称	电源插座 母座 3P 卧贴	版 本	A
			X.XXX ±0.10	SCALE	产品料号	HC-DC044T-F-3SMT-2.0-HT-08	REV.	
			Angle ±3.0°	投 影	材料		单 位	mm
序号	变更内容	日期		Projection			页 次	1/1
No.	MODIFY CONTENT	MODIFY DATE			MATERIAL		SHEET	