




标 记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION		修 改 REVISE	日 期 DATE	核 准 APPROVE
PIN 数	A±0.15	B±0.15	C±0.15	D±0.15	A
	9P	11.30	8.00	10.25	
	10P	12.30	9.00	11.25	
	11P	13.30	10.00	12.25	
	12P	14.30	11.00	13.25	B
	13P	15.30	12.00	14.25	
	14P	16.30	13.00	15.25	C
	15P	17.30	14.00	16.25	
16P	18.30	15.00	17.25	16.65	C

- Specifications:
- 1.Rated Voltage : 50V AC/DC
 - 2.Rated Current : 1A AC,DC
 - 3.Withstand Voltage : 200V AC/minute
 - 4.Contact Resistance : 50mΩ(MAX.)
 - 5.Insulation Resistance : 100MΩ(MIN.)
 - 6.Storage Temperature Range: -40℃~+85℃;
 - 7.Operation Temperature Range: -25℃~+70℃;

2	插针	铜	镀镍锡	
1	基座	LCP	本色	
序 号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注



深圳市虹成电子有限公司

品 名
TITLE

料 号
PART NO

针座
HCZZ0039-14

UNLESS OTHERWISE,
GENERAL TOLERANCE:

ANGULAR:

比 列
SCALE

单 位
UNIT

张 数
PART NO

版 本
REV

1:1

MM

1 OF 1

A

制 图
DRAW

审 核
CHECKED

批 准
APPROVE

AhYe

夏操云

赵亮亮

