




标 记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION		修 改 REVISE	日 期 DATE	核 准 APPROVE
	PIN 数	A±0.15	B±0.15	C±0.15	D±0.15
	9P	11.30	8.00	10.25	9.65
	10P	12.30	9.00	11.25	10.65
	11P	13.30	10.00	12.25	11.65
	12P	14.30	11.00	13.25	12.65
	13P	15.30	12.00	14.25	13.65
	14P	16.30	13.00	15.25	14.65
	15P	17.30	14.00	16.25	15.65
	16P	18.30	15.00	17.25	16.65

- Specifications:
- 1.Rated Voltage : 50V AC/DC
 - 2.Rated Current : 1A AC,DC
 - 3.Withstand Voltage : 200V AC/minute
 - 4.Contact Resistance : 50mΩ(MAX.)
 - 5.Insulation Resistance : 100MΩ(MIN.)
 - 6.Storage Temperature Range: -40℃~+85℃;
 - 7.Operation Temperature Range: -25℃~+70℃;

2	插针	铜	镀镍锡	
1	基座	LCP	本色	
序 号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注



深圳市虹成电子有限公司

品 名
TITLE

料 号
PART NO

针座

HCZZ0039-11

UNLESS OTHERWISE,
GENERAL TOLERANCE:

比 列
SCALE

1:1

制 图
DRAW

AhYe

张 数
PART NO

1 OF 1

审 核
CHECKED

夏操云

版 本
REV

A

批 准
APPROVE

赵亮亮

