



开关 > DIP 和 SIP 开关



DIP 和 SIP 开关类型: DIP

开关端子电镀材料: 金

外壳颜色: 黑色

外壳材料: 聚苯硫醚 (PPS)

密封装置: 是

产品特性

产品类型特性

支脚种类	鸥翼
DIP 和 SIP 开关类型	DIP
密封装置	是
致动器种类	隐藏摇臂

结构特性

位数	6
开关数量	6
配置（极掷）	单极 - 单掷

电气特征

触点额定电流	.1 A
工作电压	50 VDC

主体特性

密封方法	密封条
外壳颜色	黑色
外壳材料	聚苯硫醚 (PPS)

接触件特性

端子底板材料	镍
PCB 端子端接区域电镀材料	金



开关端子电镀材料	金
端子基材	铜合金

端接特性

PCB 端接方法	表面贴装
----------	------

壳体特性

小尺寸	是
中心线（间距）	1.27 mm[.05 in]

尺寸

产品长度	8.74 mm[.344 in]
产品高度	2.21 mm[.087 in]

使用环境

工组温度范围	-30 – 85 °C
--------	-------------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	Tube
封装数量	50

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大



浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1-1571983-1
GDH08STR04=DIP SWITCH

TE 产品编号 1571983-4
GDH04S04=DIP SWITCH

TE 产品编号 1977830-1
DIP SWITCH GDH02SA04

TE 产品编号 1-1571983-7
GDH06STR0N04

TE 产品编号 1977830-4
DIP SWITCH GDH08SA04

TE 产品编号 1571983-5
GDH04STR04=DIP SWITCH

该系列中的其他产品 | [Alcoswitch DIP GDH](#)

DIP 和 SIP 开关(160)

该系列中的其他产品 | [Alcoswitch DIP](#)

DIP 和 SIP 开关(160)

旋转开关(16)



客户还购买了



TE 产品编号224408-E
STVC 96 F ABC VVV 7-00 EE 5,5 * 247 E007



TE 产品编号234712-E
STVR 96 MI ABC VVV 4-00 EE 6,0 * 247 E00



TE 产品编号281696-8
HEADER HE13 STRAIGHT 8 P



TE 产品编号1513504-1
100930LF MOLDED STAMPED ANTENNA



TE 产品编号1623722-2
SBCH 11 1R5 5%



TE 产品编号8-1676481-7
CPF 0603 33K 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号4-2176316-0
MELF SMA_A 150R 1% 50PPM 0207 1W



TE 产品编号7-2176404-9
3550 4R7 5%



TE 产品编号2227728-1
zSFP+ 1x2 Cage Assy, Press-Fit



TE 产品编号2425578-1
Edge mount, right angle tactile, 160gf

文档

- CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1571983-8_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1571983-8_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1571983-8_B.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1571983-8_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1571983-8_C.3d_stp.zip

1571983-8

DIP Switch, Gold Contact Plating, Black, Polyphenylene Sulfide (PPS), Sealed, 6 Switch, -30 – 85 °C, Recessed Rocker, ALCOSWITCH DIP



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1571983-8_C.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[SWITCHES_CORE_PROGRAM_CATALOG](#)

英文版本