


主要参数:

1. 额定电压、电流:125V/1.5A max
2. 接触电阻:40mΩ Max
3. 绝缘电阻:500MΩ Min
4. 耐压测试:AC500Vfor 1 minute
5. 盐雾测试:8±0.5H
6. 焊接温度: 260±5℃ 3±0.5s

其他要求

1. 产品应无错装。漏装零件等现象;
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象,表面镀层应光亮美观
3. 未注尺寸公差为±0.15mm

5	LED灯引脚	铁针	镀锡	
4	信号针	磷铜	镀金	
3	后盖	PA46	黑(环保)	
2	塑座	PA46	黑(环保)	
1	屏蔽	黄铜	镀铜锡	
序号	名称	材料	电镀	备注

						深圳市金航标电子有限公司										
						SHENZHEN KINGHELM ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD.										
							视图 				0755-28190160					
标 记	处 数		更改文件号		签 字		日 期									
设 计		日 期	13. 04. 07	标 准 化			日 期								KH-RCH56-8P8C-1X4-D	
校 对		日 期		审 定			日 期									
工 艺		日 期														
审 核		日 期	13. 04. 07						共 页		第 页					