





标 记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	修 改 REVISE	日 期 DATE	核 准 APPROVE

No. of Contacts	Dimension					
	A	B	C	D	E	F
09	4.90	2.10	2.70	3.03	4.35	3.00
11	5.50	2.40	3.00	3.63	4.95	3.60
13	6.10	3.00	3.60	4.23	5.55	4.20
15	6.70	3.60	4.20	4.83	6.15	4.80
17	7.30	4.20	4.80	5.43	6.75	5.40
19	7.90	4.80	5.40	6.03	7.35	6.00
21	8.50	5.40	6.00	6.63	7.95	6.60
23	9.10	6.00	6.60	7.23	8.55	7.20
25	9.70	6.60	7.20	7.83	9.15	7.80
27	10.30	6.90	7.80	8.43	9.75	8.40
29	10.90	7.50	8.40	9.03	10.35	9.00
31	11.50	8.40	9.00	9.63	10.95	9.60
33	12.10	9.00	9.60	10.23	11.55	10.20
35	12.70	9.60	10.20	10.83	12.15	10.80
39	13.90	10.80	11.40	12.03	13.35	12.00
41	14.50	11.40	12.00	12.63	13.95	12.60
45	15.70	12.60	13.20	13.83	15.15	13.80
51	17.50	14.40	15.00	15.63	16.95	15.60

- Note:
1. Material
 - 1.1: Housing: LCP Color: Natural
 - 1.2: Actuator: LCP OR PA Color: Black.
 - 1.3: Contact: Phosphor Bronze.
 - 1.4: LEG: Phosphor Bronze.
 2. Plating
 - 2.1: Contact: See Part Number.
 - 2.2: LEG: Matte Tin Plating Over Nickel.
 3. Rating:
 - 3.1: Operating Voltage: 30V AC/DC.
 - 3.2: Current Rating: 0.2A AC/DC.
 - 3.3: Operating Temperature: -55℃~+85℃.

2	端子	铜	点镀金	
1	基座	LCP	本色	
序 号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注

	深圳市虹成电子有限公司			品 名 TITLE	FPC座	
				料 号 PART NO	HC-FPC-0. 3-27P-FHH10	
GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		比 列 SCALE	1 : 1			
X.X : ±0.30 X.X° : ±5° X.XX : ±0.20 X.XX° : ±2°		单 位 UNIT	MM	制 图 DRAW	AhYe	
		张 数 PART NO	1 OF 1	审 核 CHECKED	夏操云	
		版 本 REV	A	批 准 APPROVE	赵亮亮	

