

A

B




C

D




E

F


G




适用线路板 (PCB LAYOUT)



SECTION A-A



With cover



适用扁平线 (Applicable Flat Cable)

标记
MARKECN编号/变更内容
ECN NO/DEFINITION修改
REVISE日期
DATE核准
APPROVE

CKI	DIM A	DIM B	DIM C	DIM D	DIM E	CKI	DIM A	DIM B	DIM C	DIM D	DIM E
4	1.50	2.56	7.60	6.90		33	16.00	17.06	22.10	21.40	4.45
5	2.00	3.06	8.10	7.40		34	16.50	17.56	22.60	21.90	
6	2.50	3.56	8.60	7.90		35	17.00	18.06	23.10	22.40	
7	3.00	4.06	9.10	8.40		36	17.50	18.56	23.60	22.90	
8	3.50	4.56	9.60	8.90		37	18.00	19.06	24.10	23.40	
9	4.00	5.06	10.10	9.40		38	18.50	19.56	24.60	23.90	
10	4.50	5.56	10.60	9.90		39	19.00	20.06	25.10	24.40	
11	5.00	6.06	11.10	10.40		40	19.50	20.56	25.60	24.90	
12	5.50	6.56	11.60	10.90		41	20.00	21.06	26.10	25.40	
13	6.00	7.06	12.10	11.40		42	20.50	21.56	26.60	25.90	
14	6.50	7.56	12.60	11.90		43	21.00	22.06	27.10	26.40	
15	7.00	8.06	13.10	12.40		44	21.50	22.56	27.60	26.90	
16	7.50	8.56	13.60	12.90		45	22.00	23.06	28.10	27.40	
17	8.00	9.06	14.10	13.40		46	22.50	23.56	28.60	27.90	
18	8.50	9.56	14.60	13.90		47	23.00	24.06	29.10	28.40	
19	9.00	10.06	15.10	14.40		48	23.50	24.56	29.60	28.90	
20	9.50	10.56	15.60	14.90		49	24.00	25.06	30.10	29.40	
21	10.00	11.06	16.10	15.40		50	24.50	25.56	30.60	29.90	
22	10.50	11.56	16.60	15.90		51	25.00	26.06	31.10	30.40	
23	11.00	12.06	17.10	16.40		52	25.50	26.56	31.60	30.90	
24	11.50	12.56	17.60	16.90		53	26.00	27.06	32.10	31.40	
25	12.00	13.06	18.10	17.40		54	26.50	27.56	32.60	31.90	
26	12.50	13.56	18.60	17.90		55	27.00	28.06	33.10	32.40	
27	13.00	14.06	19.10	18.40		56	27.50	28.56	33.60	32.90	
28	13.50	14.56	19.60	18.90		57	28.00	29.06	34.10	33.40	
29	14.00	15.06	20.10	19.40		58	28.50	29.56	34.60	33.90	
30	14.50	15.56	20.60	19.90		59	29.00	30.06	35.10	34.40	
31	15.00	16.06	21.10	20.40		60	29.50	30.56	35.60	34.90	
32	15.50	16.56	21.60	20.90							

技术指标 (Technical Index):

- 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
(The surface of the plastic parts should be smooth, no rough edges, no obvious shrinkage, defects, cracks and other phenomena.)
- 温度范围 (Temperature range): $-25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$.
- 额定电压 (Rated voltage): 50V, AC/DC (=等效).
- 接触电阻 (Contact resistance): $\leq 0.03\Omega$.
- 绝缘电阻 (Insulation resistance): $\geq 500\text{M}\Omega$.

2	端子	铜	镀锡	
1	胶芯	LCP	本色	
序号	品名	材质	电镀/颜色	备注



深圳市虹成电子有限公司

品名 TITLE	FPC座
料号 PART NO	HC-FPC-0.5-7P-LH20

GENERAL TOLERANCES
(UNLESS SPECIFIED)比例
SCALE

1:1

X. ± 0.50 .XX ± 0.10 单位
UNIT

MM

制图
DRAW

AhYe

.X ± 0.20 .XXX ± 0.05 张数
PART NO

1 OF 1

审核
CHECKED

夏操云

ANGLES $\pm 1^{\circ}$ 版本
REV

A

批准
APPROVE

赵亮亮

