

http://hcdz2017.com/

2

3

4

5

6

7

8

9

标记
MARK

ECN编号/变更内容
ECN NO/DEFINITION

修改
REVISE

日期
DATE

核准
APPROVE

CKI

DIM A

DIM B

DIM C

CKI

DIM A

DIM B

DIM C

4

1.50

2.56

5.50

33

16.00

17.06

20.00

5

2.00

3.06

6.00

34

16.50

17.56

20.50

6

2.50

3.56

6.50

35

17.00

18.06

21.00

7

3.00

4.06

7.00

36

17.50

18.56

21.50

8

3.50

4.56

7.50

37

18.00

19.06

22.00

9

4.00

5.06

8.00

38

18.50

19.56

22.50

10

4.50

5.56

8.50

39

19.00

20.06

23.00

11

5.00

6.06

9.00

40

19.50

20.56

23.50

12

5.50

6.56

9.50

41

20.00

21.06

24.00

13

6.00

7.06

10.00

42

20.50

21.56

24.50

14

6.50

7.56

10.50

43

21.00

22.06

25.00

15

7.00

8.06

11.00

44

21.50

22.56

25.50

16

7.50

8.56

11.50

45

22.00

23.06

26.00

17

8.00

9.06

12.00

46

22.50

23.56

26.50

18

8.50

9.56

12.50

47

23.00

24.06

27.00

19

9.00

10.06

13.00

48

23.50

24.56

27.50

20

9.50

10.56

13.50

49

24.00

25.06

28.00

21

10.00

11.06

14.00

50

24.50

25.56

28.50

22

10.50

11.56

14.50

51

25.00

26.06

29.00

23

11.00

12.06

15.00

52

25.50

26.56

29.50

24

11.50

12.56

15.50

53

26.00

27.06

30.00

25

12.00

13.06

16.00

54

26.50

27.56

30.50

26

12.50

13.56

16.50

55

27.00

28.06

31.00

27

13.00

14.06

17.00

56

27.50

28.56

31.50

28

13.50

14.56

17.50

57

28.00

29.06

32.00

29

14.00

15.06

18.00

58

28.50

29.56

32.50

30

14.50

15.56

18.50

59

29.00

30.06

33.00

31

15.00

16.06

19.00

60

29.50

30.56

33.50

32

15.50

16.56

19.50

NO.1

0.50±0.05(PITCH)

A±0.10

24A

0.65±0.05

5.3±0.15

3.1

0.10

1

2.1

1.3

2.00±0.15

5.9

SECTION A-A

0.85

1.60

0.38

2.20

2

N-0.15±0.02

4

24A

A

3

B±0.06

A

C±0.15

2.50

1.50

0.8

0.50±0.05

0.35±0.05

A±0.05

2.45±0.05

5.10

CONN.

适用线路板 (PCB LAYOUT)

(B-0.05)±0.05

A±0.05

0.50±0.05

0.3

3.5 Min.

0.30±0.03

4.5 Min.

适用扁平线 (Applicable Flat Cable)

技术指标:

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象. (The surface of the plastic parts should be smooth, no rough edges, no obvious shrinkage, defects, cracks and other phenomena.)

2. 温度范围(Temperature range): -40° C~+85° C.

3. 额定电压(Rated voltage): 50V, AC/DC(=等效).

4. 接触电阻(Contact resistance): ≤0.03Ω.

5. 绝缘电阻(Insulation resistance): ≥500MΩ

2

端子

铜

点镀金

1

胶芯

LCP

黑色

序号

品名

材质

电镀/颜色

备注

品名
TITLE

料号
PART NO

FPC座

HC-FPC-0. 5-5P-FHH20

GENERAL TOLERANCES
(UNLESS SPECIFIED)

比列
SCALE

1:1

单位
UNIT

MM

张数
PART NO

1 OF 1

版本
REV

A

制图
DRAW

AhYe

审核
CHECKED

夏操云

批准
APPROVE

赵亮亮

深圳市虹成电子有限公司

图例

二维码

1

2

3

4

5

6

7

8

http://hcdz2017.com/